

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

April 2002

01-015-0010-0

Anleitung Fernbedienung FB-Standard IMO

Lieferumfang:

- 1 x Fernbedienung FB-Standard IMO
- 1 x Abstandshalter FB-Std
- 1 x Halteschelle 22mm
- 2 x Schraube Innensechskant M4x20
- 2 x Schraube Innensechskant M4x10




Montage:

Die Fernbedienung FB-Standard IMO wird mit den beiden beiliegenden Schrauben Innensechskant M4x10 und der Halteschelle 22mm am Lenker montiert. Den Abstand zum Lenker können Sie durch Verwendung des Abstandshalter, dann mit den Schrauben Innensechskant M4x20, variieren.

Der elektrische Anschluss gestaltet sich denkbar einfach: Die Fernbedienung FB-Standard IMO wird mit der Steckschraubklemme an der entsprechenden Stelle der Anschlussplatte des IMO's eingesteckt.

Achten Sie bitte auf die richtige Polarität und kontrollieren Sie die Anschlussreihenfolge nochmals, sollten Sie die Steckschraubklemme zu Montagezwecken abgeschraubt haben. Sie können die Funktion der beiden äußeren Tasten, durch vertauschen der roten und grünen Ader in der Steckschraubklemme, tauschen. Die originale Anschlussreihenfolge ist in der Skizze dargestellt. Die Funktionsweise der Fernbedienung entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres IMO's.



HINWEIS: Achten Sie bitte auf die Schutzkappen. Ohne diese Schutzkappen ist eine einwandfrei Funktion nicht gewährleistet.



Alternative Befestigung:

Sie können die Fernbedienungs auch mit zwei Lenkerschellen (optional; bei TOURATECH in verschiedenen Durchmessern erhältlich) zum Beispiel am Spiegel befestigen.

